



MANYETİK TOZLU TIP I TEST BLOĞU MPI-MTU3



- ISO 9934-2: 2002 standardına uygundur
- Test bloğu, yüzeyinde doğal çatlaklar bulunan bir disk, kaba çatlaklar, taşlama ve stres korozyonu nedeni ile oluşan ince çatlakları bulunur
- Test bloğu, delikten geçen merkezi bir iletken tarafından kalıcı olarak manyetize edilir, Bir algılama ortamının değerlendirilmesi görsel veya diğer yöntemler ile yapılır

ÖZELLİKLER

Malzeme	90MnCrV8
Mıknatıslanma yöntemi	1000A DC merkez iletkeninin mıknatıslanması




MANYETİK ALAN GÖSTERGE SETİ



- JB4730-94, JB3965-85, ASTM E709, ASTM A275 standartlarına uygundur
- Manyetik toz hata tespit ekipmanını kontrol etmek için kullanılır. Manyetik tozun kapsamlı performansını, manyetik süspansiyon ve çalışma yönteminin doğruluğunu, ayrıca mıknatıslanmış alandaki manyetik alanın gücünü ve yönünü yansıtır

Kod	Dahil etmek
MPI-FT261	- sekizgen tek taraflı bakır: basınçlı kaplar ve genel mekanik ürünler - sekizgen çift taraflı bakır: dövme çelik parçalar ve genel mekanik ürünler - ayarlanabilir dişli yuvarlak: manyetik toz hata tespit ekipmanını, manyetik toz manyetik süspansiyonun kapsamlı performansını ve çalışma yöntemini kontrol etmek için kullanılır



UV HATA ALGILAMA IŞIĞI MPI-HD130



- UV-B içeriği 0
- Beklemeye gerek kalmadan, anında 100% güce ulaşır
- Cam filtreyle birlikte verilir
- Sürekli çalışma için dış yüzey sıcaklık artışı <5K (5°C)

ÖZELLİKLER

UV (ışık) Lux	6000~11000μW/cm ²
UV ışık gücü	UV LED-3W
FLUX hatası	±10% (0°C~40°C'de)
Aydınlatma özelliği	merkezi aydınlatma
Dalga boyu	365nm±3nm (UVA), 25°C sıcaklıkta
Güç kaynağı	3,7V şarj edilebilir lityum pil
Pil kapasitesi	2600mAh
Şarj süresi	2~3 saat
Çalışma süresi	UV LED 3~4 saat
Ölçüler	180×47mm
Ağırlık	260g (pil dahil)



STANDART TESLİMAT

Ana ünite	1 adet
Pil	2 adet
Şarj aleti	1 adet